

Universal WC-Sitz- & Sanitär-Montageschlüssel mit bis zu 28 Aufnahmemöglichkeiten

Für das Montieren und Lösen von verschiedenen Toilettensitzen, Sanitär- oder Haken- und Ösen-Verschraubungen




Griffseite ohne Adapter passend für Luftsprudler (Perlator) M24/M28

TIPP

Bei der Nutzung des Bit- / Haken- und Ösenadapters sollte die Gelenksperre am Gelenk eingerastet werden, um das Abknicken des Gelenks zu vermeiden.



Inklusive 6 Adapter für 11 Anwendungen:



Inkl. 4 Reduzierhülsen gegen das lästige Versetzen von WC-Sitzen, passend für 6 mm und 8 mm Gewindestangen




Universal WC-Sitz- & Sanitär-Montageschlüssel mit Gelenk

Der Universal WC-Sitz Montageschlüssel ist bestens geeignet, um **unterschiedliche WC-Sitze** und **Sanitär-Verschraubungen** zu lösen oder festzuziehen. Der Schlüssel passt für gängige WC-Sitzverschraubungen und Armaturen in Bad, Küche und WC. Werkzeug und Adapter bestehen aus robustem, hochwertigem Polyamid 6 (PA 6) + 30 % Glasfaseranteil.



Griffseite ohne Adapter passend für Luftsprudler (Perlator) M24/ M28.

Gelenksperre zur Versteifung des Gelenks bei Nutzung des Bit- / Haken- und Ösenadapters:



Der Montageschlüssel ersetzt durch seine bis zu **28 Aufnahmemöglichkeiten** viele andere Werkzeuge...

Ohne Adapter passend für:
→ bis zu **11 Flügelmuttern**



Mit Adapter passend für:
→ **10 mm Muttern** (6 mm Gewindestange)




→ **13 mm Muttern** (8 mm Gewindestange)



→ **Haken und Ösen** (Adapter in 13 mm Mutter-adapter einsetzen)




→ **Inbus** (8 mm) (rückseitig einsetzen)



→ nahezu alle gängigen **Heizkörperentlüftungen** (5 mm)




→ **Bithalter**



Aufnahme als Drehhilfe für:
→ **Gabelschlüssel 17 mm**



Innenliegende Aufnahme für:
→ **Ratschenschlüssel-Verlängerung 1/2 Zoll**



Ohne Adapter passend für:
→ **Perlator M24**



→ **Perlator M28**




Mit Adapter passend für:
→ **Luftsprudler M18,5 (Typ: TJ)**
→ **Luftsprudler M24 (Typ: STD)**



→ **Luftsprudler M16 (Typ: TT)**
→ **Luftsprudler M21 (Typ: JR)**



Die **Reduzierhülsen** (passend für 6 oder 8 mm Gewindestangen) einfach von oben in beide Bohrungen einsetzen. Diese Hülsen verhindern das Versetzen von WC-Sitzen.



Die Reduzierhülse macht sofort Schluss mit wackeligen WC-Sitzen

Passende Hülsen von oben in beide Bohrungen des Porzellansitzbeckens einsetzen




Material: Polypropylen (PP)

Universal WC-Sitz- & Sanitär-Montageschlüssel

Passend auf alle gängigen WC-Sitz-, Sanitär- oder Haken- und Ösen-Verschraubungen mit bis zu **28** Aufnahmemöglichkeiten

Material: Polyamid 6 (PA 6) + 30 % Glasfaseranteil



RELA-Innovativ

89233 Neu-Ulm

+49(0)731-7084457

info@rela-int.de

www.rela-int.de



RLA10.01-50-20

service.dreifeld.de



Art. Nr.: 0833PSSF28

Patent office protected